


Монтажна плита VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E

Номер деталі: 8023669

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	24.4 мм 14.9 мм
Довжина	107.3 мм
Робочий тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Знак КС	КС-ЕМV
Знак СЕ (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЕU ЕМС Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (АТЕХ) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо ЕМС згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії
Сертифікація АТЕХ за межами ЄС	EPL Gc (GB)
Захист від вибуху	Зона 2 (АТЕХ) Зона 2 (UKEX)
АТЕХ-категорія, газ	II 3G
Тип захисту Ex для газу	Ex ec IIC T4 Gc X
Температура навколишнього середовища	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C -5 °C...50 °C
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	150 г
Електричне підключення	M8 Роз'єм
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Підключення пілотного повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	M7 G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M7 G1/8

Особливості	Значення
Пневматичний порт 3	M7 G1/8
Пневматичне з'єднання 4	M7 G1/8
Пневматичне з'єднання 5	M7 G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском