


**Дросель**  
**VFFG-T-M5-12**  
Номер деталі: 8025714

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                                 | Значення                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                             | Функція дроселя                                                 |
| Тип кріплення                                               | з різьбою                                                       |
| Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки | 45.4 л/хв                                                       |
| Робочий тиск                                                | -0.9 бар...10 бар                                               |
| Температура навколишнього середовища                        | -5 °C...60 °C                                                   |
| Номінальний розмір                                          | 1.2 мм                                                          |
| b значення                                                  | 0.5                                                             |
| Значення C                                                  | 0.16 л/с-бар                                                    |
| Робоче середовище                                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                 | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання                                      | -20 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                                               | 0.5 г                                                           |
| Інформація про матеріали                                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал порожнистого гвинта                                | PA                                                              |