

## Кінцева плита VABE-S1-2R-G34

Номер деталі: 8032674

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 44 мм                                                           |
| Вихлопна функція                            | через дросельну плиту                                           |
| На підставі норм                            | ISO 5599-1                                                      |
| Робочий тиск                                | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар                                 |
| Придатність для вакууму                     | Так                                                             |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання                      | -20 °C...60 °C                                                  |
| Температура середовища                      | -10 °C...50 °C                                                  |
| Середовище пілота                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...50 °C                                                  |
| Вага продукту                               | 370 г                                                           |
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором для гвинта M6                              |
| Пневматичний порт 1                         | G3/4                                                            |
| Пневматичний порт 3                         | G3/4                                                            |
| Пневматичне з'єднання 5                     | G3/4                                                            |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал торцевої пластини                  | Алюміній литий під тиском                                       |