

# Пневморозподільник VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1

Номер деталі: 8036716

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 2x3/2 відкритий/закритий моностабільний |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                             |
| Розмір клапана                                                   | 31 мм                                   |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1600 л/хв                               |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | G3/8                                    |
| Робоча напруга                                                   | 24 V DC                                 |
| Робочий тиск                                                     | 0.25 МПа...1 МПа<br>2.5 бар...10 бар    |
| Конструкція                                                      | Дискове сидло                           |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                       |
| Дозвіл                                                           | c UL us - Recognized (OL)               |
| Ступінь захисту                                                  | IP65<br>3 розеткою<br>згідно IEC 60529  |
| Номінальний розмір                                               | 7.8 мм                                  |
| Вихлопна функція                                                 | З можливістю дроселювання               |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                  |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                               |
| Допоміжне ручне керування                                        | З блокуванням<br>Без фіксації           |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                   |
| Контроль подачі повітря                                          | Внутрішнє                               |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                           |
| Перекриття                                                       | негативне перекривання                  |
| b значення                                                       | 0.3                                     |
| Значення C                                                       | 6.7 л/с-бар                             |
| Час відключення                                                  | 37 мс                                   |
| Час увімкнення                                                   | 13 мс                                   |
| Робочий цикл                                                     | 100%                                    |
| Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0           | 2000 мс                                 |
| Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом            | 3600 мс                                 |
| Характеристики котушки                                           | 24 V DC: 3,3 W                          |

| Особливості                                 | Значення                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допустимі коливання напруги                 | +/- 10 %                                                                                                                      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                               |
| Стійкість до вібрації                       | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Ударостійкість                              | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27                                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                    |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Клас "чистої кімнати"                       | Клас 6 згідно з ISO 14644-1                                                                                                   |
| Температура середовища                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Середовище пілота                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                               |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Вага продукту                               | 543 г                                                                                                                         |
| Електричне підключення                      | Форма C<br>Відповідно до EN 175301-803                                                                                        |
| Тип кріплення                               | на мотнажній плиті<br>з наскрізним отвором<br>за бажанням:                                                                    |
| Під'єднання вентиляційного отвору           | Без каналу                                                                                                                    |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 82     | M5                                                                                                                            |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 84     | M5                                                                                                                            |
| Пневматичний порт 1                         | G3/8                                                                                                                          |
| Пневматичне з'єднання 2                     | G3/8                                                                                                                          |
| Пневматичний порт 3                         | G3/8                                                                                                                          |
| Пневматичне з'єднання 4                     | G3/8                                                                                                                          |
| Пневматичне з'єднання 5                     | G3/8                                                                                                                          |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                                                            |
| Матеріальні ущільнення                      | HNBR<br>NBR<br>TPE-U (PU)                                                                                                     |
| Матеріал корпусу                            | Алюміній литий під тиском, пофарбований                                                                                       |
| Матеріал золотника поршня                   | Кований алюмінієвий сплав                                                                                                     |
| Матеріал гвинтів                            | Оцинкована сталь                                                                                                              |