


Давач витрати SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12

Номер деталі: 8036871

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Витрата повітря температура
Напрямок потоку	Однонаправлений P1 -> P2
Метод вимірювання	Потік: Vortex Температура: PT1000
Діапазон вимірювання витрати, початкове значення	1.8 л/хв
Кінцеве значення діапазону вимірювання витрати	32 л/хв
Робочий тиск	0 МПа...1.2 МПа 0 бар...12 бар 0 psi...174 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	максимум 1,2 МПа (12 бар / 174 psi) при 40°C максимум 0,6 МПа (6 бар / 87 psi) при 90°C
Тиск перевантаження	4 МПа
Надлишковий тиск	40 бар 580 psi
Робоче середовище	Рідкі середовища вода нейтральні рідини
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Середовище з кінематичною в'язкістю = 1,8 мм²/sec. [cSt]. Сумісність носія з речовинами, які контактують, має бути гарантовано.
Температура середовища	0 °C...90 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Номинальна температура	23 °C
Точність значення потоку	< ±2 %FS для потоку ≤ 50 %FS ±3% o.m.v. для витрати повітря ≥ 50 % FS
Точність температури в ± °C	2 °C

Особливості	Значення
Точність повторюваності , значення витрати	< ±0,5% FS для потоку <= 50% FS < ±1% o.m.v. для потоку >= 50 % FS
Діапазон температурного коефіцієнта в ± %FS/K	тип ±0,05% FS/K
Комутаційний вихід	2 x PNP або 2 x NPN, перемикаються
Функція перемикачів	Віконний компаратор Блок порівняння порогового значення Вільне програмування
Функція комутаційного елемента	НЗ або НВ контакт, перемикається
Максимальний вихідний струм	100 мА
Аналоговий вихід	0 - 10 V 4-20 мА 1 - 5 V
Початкове значення характеристики потоку	0 л/хв
Кінцеве значення характеристики витрати	32 л/хв
Максимальний опір навантаження по струму	500 Ом
Мінімальний опір навантаження, вихідна напруга	15 кОм
Захист від короткого замикання	Так
Стійкість до перевантажень	Наявне
Протокол	IO-Link
IO-Link, версія протоколу	Device V 1.1
IO-Link, профіль	Розумний давач профілю
IO-Link, функціональні класи	Канал бінарних даних (BDC) Змінна даних процесу (PDV) ID Діагностика Навчальний канал
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, підтримка SIO-Mode	Так
IO-Link, клас порту	A
IO-Link, ширина даних процесу OUT	0 bytes
IO-Link, ширина технологічних даних IN	3 Byte
IO-Link, вміст даних процесу IN	1 bit BDC (моніторинг гучності) 14 bit PDV (вимірювання витрат) 2 bit BDC (моніторинг витрати)
IO-Link, вміст сервісних даних IN	32 bit вимірювання гучності
IO-Link, мінімальний час циклу	5 ms
IO-Link, потрібне зберігання даних	0.5 кБ
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...30 В
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	5
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Максимальна довжина кабеля	20 м з роботою IO-Link 30 м
Положення монтажу	Будь-який
З'єднання для рідини	Внутрішня різьба G1/2
Вага продукту	400 г
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріали, що контактують із середовищем	EPDM (пероксид) ETFE нержавіюча сталь Посилений PA6T/6I

Особливості	Значення
Представлена одиниця(i)	галон, США галлон/хв, США cft cft/min л л/х л/хв m3 °C
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L