


## Зворотній клапан VMPA2-RV

Номер деталі: 8039821

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | Керована функція неповернення                                   |
| Спосіб приведення в дію                                          | пневматичний                                                    |
| Тип кріплення                                                    | Кліпса                                                          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 330 л/хв                                                        |
| Робочий тиск                                                     | 0.05 МПа...0.8 МПа<br>0.5 бар...8 бар                           |
| Пілотний тиск                                                    | 0.05 МПа...0.8 МПа<br>0.5 бар...8 бар                           |
| Тиск пілотів                                                     | 7.25 psi...116 psi                                              |
| Температура навколишнього середовища                             | -5 °C...50 °C                                                   |
| Матеріал корпусу                                                 | ПОМ                                                             |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Спосіб запуску, функція контрольованого зворотного клапана       | пневматичний                                                    |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні                 | 0.5 бар...8 бар                                                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 4 - особливо сильний опір корозії                               |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання                                           | -20 °C...40 °C                                                  |
| Температура середовища                                           | -5 °C...50 °C                                                   |
| Середовище пілота                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Вага продукту                                                    | 0.19 г                                                          |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                             |