

# Пневморозподільник з поворотним важелем VMEF-VRT-M32-M-N14

Номер деталі: 8048984

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 моностабільний                                              |
| Спосіб приведення в дію                                          | механічно                                                       |
| Ширина                                                           | 20 мм                                                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 870 л/хв                                                        |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | 1/4 NPT                                                         |
| Робочий тиск                                                     | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                        |
| Конструкція                                                      | Поворотний привід<br>Дискове сидло                              |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                               |
| Номінальний розмір                                               | 6 мм                                                            |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Тип контролю                                                     | прямий                                                          |
| Напрямок потоку                                                  | Реверсивний                                                     |
| Перекриття                                                       | нульове перекриття                                              |
| Максимальна швидкість спрацювання з бічним приводом              | 1 м/с                                                           |
| Максимальна частота перемикачів                                  | 2.5 Гц                                                          |
| Кут кулачка                                                      | 45 град.                                                        |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                  |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища               | Вплив тепла на зношування                                       |
| Момент спрацювання                                               | 1.2 Н·м                                                         |
| Вага продукту                                                    | 178 г                                                           |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                            |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/4 NPT                                                         |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/4 NPT                                                         |
| Пневматичний порт 3                                              | 1/4 NPT                                                         |

| Особливості              | Значення                     |
|--------------------------|------------------------------|
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS           |
| Матеріал покриття        | РА-посилений                 |
| Матеріальні ущільнення   | NBR                          |
| Матеріал корпусу         | Анодований алюмінієвий сплав |