

# Компактний пневмоциліндр ADNGF-4"-2 1/2"-P-A

Номер деталі: 557286

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                   | Значення                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крок                                                                          | 2.5 дюйм                                                                                 |
| Ø поршня                                                                      | 4"                                                                                       |
| На підставі норм                                                              | ISO 21287                                                                                |
| Демпфування                                                                   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін                                        |
| Положення монтажу                                                             | Будь-який                                                                                |
| Конструкція                                                                   | Поршень<br>Шток поршня<br>Профільна труба                                                |
| Визначення положення                                                          | Для безконтактних давачів                                                                |
| Захист перед обертанням/направляюча                                           | Направляюча штанга з кріпленням                                                          |
| Робочий тиск                                                                  | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар                                                        |
| Режим роботи                                                                  | Двосторонньої дії                                                                        |
| Робоче середовище                                                             | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                   | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                               | 2 - помірний вплив корозії                                                               |
| Відповідність LABS                                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                        |
| Температура навколишнього середовища                                          | -4 °F...176 °F                                                                           |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                                           | 1.84 ft-lbf                                                                              |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 1017 lbf                                                                                 |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні                    | 1059 lbf                                                                                 |
| Маса переміщення при ході 0 м                                                 | 38.6 oz                                                                                  |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу                                          | 4.11 oz                                                                                  |
| Основна вага при ході 0 мм                                                    | 94.6 oz                                                                                  |
| Додаткова вага на 10 мм ходу                                                  | 1.52 oz                                                                                  |
| Тип кріплення                                                                 | за бажанням:<br>з наскрізним отвором<br>З внутрішньою різьбою<br>За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання                                                         | 1/8 NPT                                                                                  |
| Матеріал манжетних гвинтів                                                    | Сталь                                                                                    |
| Матеріал покриття                                                             | Алюміній литий під тиском, з покриттям                                                   |

| Особливості                   | Значення                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Матеріальні ущільнення        | NBR                                          |
| Матеріал динамічних ущільнень | TPE-U (PU)                                   |
| Матеріал торцевої пластини    | Кований алюмінієвий сплав, анодований        |
| Матеріал штока поршня         | Високолегована сталь                         |
| Матеріал корпусу циліндра     | Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований |