

Швидкороз'ємний штекер NPHS-S6-M-G14

Номер деталі: 8059258

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.85 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1038 л/хв...2100 л/хв
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	1125.2 л/хв...2276.4 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	11 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	20 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал різьбового ущільнення	PA66-GF30 / TPE-U
Істотна інформація о матеріалах	Оцинкована сталь