

# Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-P-G18

Номер деталі: 8059266

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номинальний розмір                                               | 5 мм                                            |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                  | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар      |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                       | -13.775 psi...174 psi                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 875 л/хв...1050 л/хв                            |
| Номинальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778          | 948.5 л/хв...1138.2 л/хв                        |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                  |
| Номинальний момент затягування                                   | 3.5 Н·м                                         |
| Допустимий номінальний моменту затягування                       | ± 10 %                                          |
| Вага продукту                                                    | 94 г                                            |
| Пневматичний порт 1                                              | Зовнішня різьба G1/8                            |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                             |
| Матеріал пружин                                                  | високолегована нержавіюча сталь                 |
| Матеріал корпусу                                                 | Нікельована латунь                              |
| Матеріал різьбового ущільнення                                   | PA66-GF30 / TPE-U                               |
| Відрізок елемента різьбового                                     | Нікельована латунь                              |
| Матеріал внутрішнього кільця                                     | POM                                             |
| Матеріал кулі                                                    | Високолегована нержавіюча сталь                 |
| Матеріал шпильки                                                 | високолегована нержавіюча сталь                 |
| Матеріал корпусу клапана                                         | Латунь                                          |
| Матеріал розпірної гільзи                                        | POM<br>PP<br>високолегована нержавіюча сталь    |