

Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-M-G38

Номер деталі: 8059276

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	10 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2000 л/хв...2100 л/хв
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	2168 л/хв...2276.4 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Номінальний момент затягування	15 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	179 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал пружин	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Нікельована латунь Кований алюмінієвий сплав Нефарбований анодований
Матеріал різьбового ущільнення	Алюміній HNBR
Відрізок елемента різьбового	Нікельована латунь
Матеріал внутрішнього кільця	Латунь
Матеріал кулі	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал розпірної гільзи	Нікельована латунь