

# Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-M-G12

Номер деталі: 8059277

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                                               | 10 мм                                                                      |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                  | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар                                 |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                       | -13.775 psi...174 psi                                                      |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 2000 л/хв...2100 л/хв                                                      |
| Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778          | 2168 л/хв...2276.4 л/хв                                                    |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом                                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                                                   |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Температура навколишнього середовища                             | -20 °C...80 °C                                                             |
| Номінальний момент затягування                                   | 25 Н·м                                                                     |
| Допустимий номінальний моменту затягування                       | ± 20 %                                                                     |
| Вага продукту                                                    | 200 г                                                                      |
| Пневматичний порт 1                                              | Зовнішня різьба G1/2                                                       |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                         |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                                        |
| Матеріал пружин                                                  | високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Матеріал корпусу                                                 | Нікельована латунь<br>Кований алюмінієвий сплав<br>Нефарбований анодований |
| Матеріал різьбового ущільнення                                   | Алюміній<br>HNBR                                                           |
| Відрізок елемента різьбового                                     | Нікельована латунь                                                         |
| Матеріал внутрішнього кільця                                     | Латунь                                                                     |
| Матеріал кулі                                                    | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Матеріал розпірної гільзи                                        | Нікельована латунь                                                         |