


Паралелний захват HGPT-63-A-B-G1

Номер деталі: 560229

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Хід на губку захвату	16 мм
Максимальна взаємозамінність	0.2 мм
Максимальний кут захвату губок ах, ау	0.1 град.
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.02 мм
Обертальна симетрія	0.2 мм
Точність повторюваності захвату	0.05 мм
Кількість захватних губок	2
Тип приводу	Пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Функція захвату	Паралельний
Утримання сили захоплення	При відкритті
Конструкція	Похила площина послідовність вимушеного руху
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	4 бар...8 бар
Робочий тиск нагнітання повітря	0 бар...0.5 бар
Максимальна робоча частота захвату	2 Гц
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	146 мс
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	328 мс
Максимальна маса на зовнішній палець захвату	1260 г
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Момент інерції	93.034 кг·см²
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	5000 Н
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний	160 Н·м

Особливості	Значення
Максимальний статичний момент на губці захвату M_y	180 Н·м
Максимальний статичний момент на губках захвату M_z	140 Н·м
Інтервал повторного змащування напрямних елементів	5 Млн ЦП
Вага продукту	3562 г
Тип кріплення	За допомогою внутрішньої різьби та центруючої втулки з наскрізним отвором і центруючою втулкою з наскрізним отвором і штифтом з внутрішньою різьбою і штифтом за бажанням:
Пневматичне підключення для продуваного повітря	M5
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюміній
Матеріал захватних губок	Загартована сталь