

## З'єднувальна лінія MNI9-KMH-0,5-HF

Номер деталі: 562170

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозвіл                                      | Знак RCM                                                                                                     |
| Додаткові функції                           | Іскрогасіння<br>Зменшення струму утримання з рекуперацією енергії<br>Безпечне відключення                    |
| Тип кріплення                               | за бажанням:<br>з наскрізним отвором<br>з DIN-рейкою                                                         |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                                                                    |
| Вага продукту                               | 40 г                                                                                                         |
| Електричне підключення                      | 2-pin / 2-pin / 4-провідний<br>Пряма розетка / пряма розетка / кабель                                        |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 12 В...53 В                                                                                                  |
| Захист від зворотної полярності             | для робочої напруги                                                                                          |
| Примітка щодо експлуатації                  | Джерело живлення повинно видавати щонайменше 1,9 А без падіння напруги.                                      |
| Примітка щодо споживання електроенергії     | Фаза низького струму 5,1 W, фаза високого струму 45,6 W на канал                                             |
| Робочий цикл                                | 100%<br>Дотримуйтесь інструкцій щодо роботи соленоїдних клапанів.                                            |
| Примітка щодо вхідного струму               | Лінійний приріст<br>0,5 - 3 мА з тригерним сигналом 17 - 30 В<br>0,08 - 0,5 мА з тригерним сигналом 3 - 17 В |
| Вхідний опір                                | 38.1 кОм                                                                                                     |
| Довжина кабелю                              | 0.5 м                                                                                                        |
| Властивості кабелю                          | для статичних рішень                                                                                         |
| Ступінь захисту                             | IP40                                                                                                         |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                                                                |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                                          |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії                    |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                               |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                                                   |
| Матеріал оболонки кабелю                    | PUR<br>PVC                                                                                                   |

| Особливості      | Значення |
|------------------|----------|
| Матеріал корпусу | РОМ      |