

Електромагнітна котушка VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

Номер деталі: 562900

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	24 V DC: 2,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, потужність 2,5 VA
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (IEC EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (IEC EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган сертифікації	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX-категорія, газ	II 2G
ATEX-категорія, пил	II 2D
Тип захисту Ex для газу	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tb IIIC T80°C, 95°C, 130°C Db
Температура навколишнього середовища	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65

Особливості	Значення
Вага продукту	1700 г
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу NPT1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Кований алюмінієвий сплав Чавун