

Фільтр-регулятор MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS

Номер деталі: 564115

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	9
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	зачинається за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	фільтр - регулятор (мембранний) з пілотним керуванням
Максимальна об'єм конденсату	220 мл
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Ступінь відділення конденсату	75 %
манометр	з манометром
Робочий тиск	2 бар...12 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...7 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.4 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
розмір пор	5 мкм
Вага продукту	2400 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріал підкладки	ПОМ
Матеріал тримача фільтра	ПОМ

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріал монтажного кронштейна	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	NBR
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнення оболонки	NBR
Матеріал оглядового вікна	PA
Матеріал сепаратора	POM
Матеріал штока клапану	Кований алюмінієвий сплав NBR POM