


# Амортизатор DYSS-G8-7-5-Y1F

Номер деталі: 8073915

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                       | Значення                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Розмір                                                            | 7                          |
| Крок                                                              | 5 мм                       |
| Демпфування                                                       | Саморегулююче              |
| Положення монтажу                                                 | Будь-який                  |
| Визначення положення                                              | без                        |
| Максимальна швидкість удару                                       | 1.5 м/с                    |
| Час скидання при кімнатній температурі                            | 0.2 с                      |
| Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища | 1 с                        |
| Режим роботи                                                      | Штовхання<br>Одиної дії    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                   | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                                | VDMA24364-B2-L             |
| Температура навколишнього середовища                              | -10 °C...80 °C             |
| Довжина амортизації                                               | 5 мм                       |
| Максимальна сила удару                                            | 300 Н                      |
| Максимальний момент дотягування                                   | 3 Н·м                      |
| Максимальне споживання енергії на один хід                        | 2 Дж                       |
| Максимальне споживання енергії на годину                          | 12000 Дж                   |
| Максимальна залишкова енергія                                     | 0.01 Дж                    |
| Сила скидання                                                     | 1.2 Н                      |
| Мінімальне зусилля введення                                       | 10 Н                       |
| Вага продукту                                                     | 33 г                       |
| Діапазон мас                                                      | 5.5 кг                     |
| Тип кріплення                                                     | 3 різьбовою втулкою        |
| Інформація про матеріали                                          | Відповідно до RoHS         |
| Матеріальні ущільнення                                            | NBR                        |
| Матеріал корпусу                                                  | Високолегована сталь       |
| Матеріал штока поршня                                             | Високолегована сталь       |