


Давач оптичний SOOD-RS-R-PN

Номер деталі: 8075657

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Орган сертифікації	UL E232949
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Основи вимірювання	Оптоелектронний
Метод виявлення	Ретро-рефлекторний давач
Тип світла	Червоне LED
Максимальна світлова пляма	60 мм на 800 мм
Діапазон робочий	0 мм...1000 мм
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Матеріал покриття	еталонний відбивач
Комутаційний вихід	Push-pull
Функція комутаційного елемента	PNP темне перемикання NPN, перемикання світла
Максимальна частота перемикань	800 Гц
Максимальний вихідний струм	50 mA
Падіння напруги	0 В...1.5 В
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Залишкова пульсація	10 %
Струм холостого ходу	10 mA
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	Кабель з штекером
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 А-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом з SW9

Особливості	Значення
Матеріал штекерних контактів	Латунь, позолочена
Довжина кабелю	150 мм
Властивості кабелю	Стандарт
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Момент дотягування	0.5 Н·м
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	10 г
Матеріал корпусу	ABS PC TPE-U (PU)
Індикатор готовності	LED зелений
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Індикатор функціонального резерву	блимаючий жовтий LED
Ступінь захисту	IP65 IP67
Напруга ізоляції	500 В
Стійкість до стрибків напруги	1 кВ
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь забруднення	3