


# З'єднувальна лінія NEBC-M12G8-E-2-N-M12G8

Номер деталі: 8080782

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| На підставі норм                                     | EN 61076-2-101                             |
| Дозвіл                                               | c UL us - Listed (OL)                      |
| Орган сертифікації                                   | UL E474609                                 |
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки                       |
| Вага продукту                                        | 112 г                                      |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою                 |
| Електропідключення 1, проект                         | Круглий                                    |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                    |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                                      |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 8                                          |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 8                                          |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Фіксація гвинтом                           |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                         |
| Електропідключення 2, проект                         | Круглий                                    |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                     |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                                      |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 8                                          |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 8                                          |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | Фіксація гвинтом                           |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...30 В                                 |
| Діапазон робочої напруги змінного струму             | 0 В...30 В                                 |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 2 А                                        |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 0.8 кВ                                     |
| Екранування                                          | Немає                                      |
| Довжина кабелю                                       | 2 м                                        |
| Властивості кабелю                                   | підходить для енергетичних ланцюгів        |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом                |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю            | 30 мм                                      |

| Особливості                                            | Значення                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 30 мм                                    |
| Діаметр кабелю                                         | 6 мм                                     |
| Допуск діаметра кабелю                                 | ± 0,2 мм                                 |
| Склад кабелю                                           | 8 x 0,25 мм <sup>2</sup>                 |
| Номінальний переріз провідника                         | 0.25 мм <sup>2</sup>                     |
| Ступінь захисту                                        | IP65<br>IP67                             |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                     |
| Температура навколишнього середовища                   | -25 °C...90 °C                           |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -25 °C...90 °C                           |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                       |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 2 - помірний вплив корозії               |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                              |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сріблясто-сірий                          |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PUR)                              |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                                   |
| Матеріал гвинтового фіксатора                          | Литий під тиском цинк, нікельований      |
| Матеріальні ущільнення                                 | NBR                                      |
| Матеріал штекерних контактів                           | Латунь                                   |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PP                                       |