


Шинний модуль STEU-DN

Номер деталі: 570039

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Протокол	DeviceNet
Розміри Ш x Д x В	40 мм x 91 мм x 50 мм
Ширина	40 мм
Тип кріплення	На електричному інтерфейсі Електрична з'єднувальна плита
Вага продукту	90 г
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані Невикористані під'єднання закриті
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA PC
Світлодіодний дисплей (для конкретного продукту)	PS: робоча напруга для електроніки та живлення навантаження X1: модуль стану системи на I-Port 1 X2: модуль стану системи на I-Port 2
Світлодіодний дисплей LED спеціально для магістралі	IO: I/O status MNS: стан мережі
Діагностика	Помилка комунікації діагностика системи Занадто низька напруга
Компоненти керування	DIL-перемикач

Особливості	Значення
Інформація про інтерфейс Fieldbus	Додаткова технологія підключення з аксесуарами: Micro Style (штекер/розетка M12x1 A-кодування, 5-pin, клас захисту IP65), Open Style (клемна колодка, 5-pin, клас захисту IP20) Відкрите виконання (гвинтові клеми, 5-pin, клас захисту IP20) додаткова технологія підключення за допомогою аксесуарів
Інтерфейс Fieldbus, тип	CAN-Bus
Інтерфейс Fieldbus, протокол	DeviceNet
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	Роз'єм
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	Sub-D
Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів	9
Інтерфейс Fieldbus, гальванічна сепарація	Так
Інтерфейс Fieldbus, швидкість передачі	125 кбіт/с 250 kbps 500 kbps
Максимальний адресний простір, входи	8 байт
Максимальний адресний простір, виходи	8 байт
Параметризація	Діагностика поведінки Безвідмовна і бездіяльна відповідь
Час внутрішнього циклу	1 ms на 1 Byte даних користувача
Підтримка в конфігурації	Файл EDS
Додаткові функції	Ациклічний доступ до даних через "Explicit Message" Швидке підключення Стан системи можна відобразити за допомогою даних процесу
Електричне живлення, функція	Електроніка та навантаження
Блок живлення, тип підключення	Роз'єм
Електропостачання, технологія підключення	M12x1, B-кодування згідно EN 61076-2-101
Напруга живлення, кількість полюсів/проводів	5
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 V...30 V
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Максимальне живлення	4 A
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі	Тип. 65 mA