


Роз'єм
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
Номер деталі: 570367

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN175301-803
Відповідає стандарту	EN 61984
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Частота підключення	50
Кабельна розетка	Кутовий
Зверніть увагу на вихід кабелю	Обертається на 90°
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення тип С згідно EN 175301-803
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клем
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	3
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	3
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...24 В
Струмове навантаження при 40 °C	6 А
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Кабельний роз'єм	M12x1,5
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...6 мм
Перетин з'єднання	0.25 мм²...0.5 мм²

Особливості	Значення
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-25 °C...125 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Зверніть увагу на ступінь забруднення	в змонтованому стані
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал штекерних контактів	Латунь, луджена