


# Міні супорт DGST-6-30-PA

Номер деталі: 8085107

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                   | Значення                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Крок                                                          | 30 мм                                                            |
| Регульований діапазон кінцевого положення / передньої довжини | 13.1 мм                                                          |
| Регульований діапазон кінцевого положення / довжина ззаду     | 11.6 мм                                                          |
| Ø поршня                                                      | 6 мм                                                             |
| Режим роботи привідного блоку                                 | Напрямна                                                         |
| Демпфування                                                   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін                |
| Положення монтажу                                             | Будь-який                                                        |
| Напрямна                                                      | Точна напрямна                                                   |
| Конструкція                                                   | подвійний поршень<br>Затискна пластина<br>Шток поршня<br>Каретки |
| Визначення положення                                          | Для безконтактних давачів                                        |
| Робочий тиск                                                  | 0.15 МПа...0.8 МПа<br>1.5 бар...8 бар<br>21.75 psi...116 psi     |
| Максимальна швидкість                                         | 0.5 м/с                                                          |
| Точність повторюваності                                       | <= 0.3 мм                                                        |
| Режим роботи                                                  | Двосторонньої дії                                                |
| Робоче середовище                                             | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                   | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                               | 1 - низький опір корозії                                         |
| Відповідність LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Клас "чистої кімнати"                                         | Клас 6 згідно з ISO 14644-1                                      |
| Температура навколишнього середовища                          | -10 °C...60 °C                                                   |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                           | 0.018 Дж                                                         |
| Довжина амортизації                                           | 0.9 мм                                                           |
| Максимальна сила Fy                                           | 240 Н                                                            |
| Максимальна сила Fz                                           | 240 Н                                                            |
| Максимальний момент Mx                                        | 1.1 Н·м                                                          |
| Max. Moment My                                                | 1.2 Н·м                                                          |
| Максимальний момент Mz                                        | 1.2 Н·м                                                          |

| Особливості                                                                   | Значення                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 25 Н                                 |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні                    | 34 Н                                 |
| Рухома маса                                                                   | 70 г                                 |
| Вага продукту                                                                 | 134 г                                |
| Тип кріплення                                                                 | з наскрізним отвором                 |
| Пневматичне з'єднання                                                         | M3                                   |
| Інформація про матеріали                                                      | Відповідно до RoHS                   |
| Матеріал покриття                                                             | Кований алюмінієвий сплав            |
| Матеріальні ущільнення                                                        | HNBR                                 |
| Матеріал напрямної                                                            | РММ<br>ТРЕ-Е<br>Високолегована сталь |
| Матеріал корпусу                                                              | Кований алюмінієвий сплав            |
| Матеріал штока поршня                                                         | високолегована нержавіюча сталь      |