

Фільтр-регулятор MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B

Номер деталі: 8086644

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	2
Модельний ряд	PC
Захист від спрацьовування	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром
Максимальна об'єм конденсату	3 мл
Функція регулятора	постійний тиск на виході з вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Представлена одиниця(i)	bar psi
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 бар...8 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...7 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.025 МПа 0.25 бар 3.625 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	310 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-5 °C...50 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	43.5 г

Особливості	Значення
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичне з'єднання 2	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал поворотної ручки	POM
Матеріал пружин	Високолегована сталь
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал мембрана	NBR
Матеріал ємності	PC
Матеріал сепаратора	POM
Матеріал штока клапану	Кований алюмінієвий сплав NBR