

Кульовий кран
VZBE-1/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Номер деталі: 8089055

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан з ручним важелем
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Зварний кінець відповідно до ASME B16.11
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F03 F04
Внутрішній Ø	11.6 мм
Номінальний розмір DN	8
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номінальний тиск арматури PN	63
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	7 Н·м
На підставі норм	ASME B16.11 ISO 5211
Середовище	пара Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:·] інертні гази Вода Нейтральні рідини
Температура середовища	-20 °C...200 °C
Швидкість потоку Kv	19 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408/CF8M
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE , модифікований

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	FPM PTFE
Матеріал кулі	лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу кулі	1.4408/CF8M
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу валу	1.4401
Вага продукту	500 г
Дозвіл	CRN
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії