


**Роз'єм**  
**VABM-L1-14W-G14-7-GR**  
Номер деталі: 573503

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                              | 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дозвіл                                              | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів     | Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Клас "чистої кімнати"                               | Клас 6 згідно з ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Температура зберігання                              | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вага продукту                                       | 1142 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Підключення пілотного повітря 12/14                 | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84         | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматичний порт 1                                 | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                             | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пневматичний порт 3                                 | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пневматичне з'єднання 4                             | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пневматичне з'єднання 5                             | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                           |