


Пневматичний розподільник VUWG-L14-T32C-A-G18

Номер деталі: 573829

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2x3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Розмір клапана	14 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	650 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	1.5 бар...10 бар
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	пневматична пружина
Ширина	16 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Немає
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивні з обмеженнями
Перекриття	Позитивне перекриття
Пілотний тиск	1.5 бар...10 бар
Придатність для вакууму	Немає
Час відключення	19 мс
Час увімкнення	6 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 5 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	81 г
Тип кріплення	На PR-рейці з наскрізним отвором за бажанням:

Особливості	Значення
Підключення пілотного повітря 12	M5
Під'єднання пілотного повітря 14	M5
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Пневматичне з'єднання 5	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	HNBR NBR
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований