


Кульовий кран
VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-M-V15V15
Номер деталі: 8096954

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	3-ходовий кульовий кран Т-подібний отвір
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	3/4 NPT
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F04
Внутрішній Ø	16 мм
Номінальний розмір DN	20
Функція клапана	3/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номінальний тиск арматури PN	63
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	14.3 Н·м
На підставі норм	ASME B1.20.1 ISO 5211
Середовище	пара Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:·] інертні гази Вода Нейтральні рідини
Температура середовища	-20 °C...200 °C
Витрата Kv тип T еск	3.7 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE
Матеріальні ущільнення	PTFE

Особливості	Значення
Матеріал кулі	лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу кулі	1.4408
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу валу	1.4401
Вага продукту	1100 г
Дозвіл	CRN
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії