

Електроциліндр ESBF-...-63- -

Номер деталі: 574090

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Крок	30 мм...1200 мм
Різьба штока	M16x1,5
діаметр шпинделя	25 мм
Максимальний кут повороту штока поршня +/-	0.4 град.
На підставі норм	ISO15552
Положення монтажу	Будь-який
Тип двигуна	Серводвигун
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Конструкція	Електроциліндр з кульковом гвинтом
Тип гвинта	Кльогвинтова передача
Варіанти	Не використовуються метали з міддю, цинком або нікелем в якості основного компонента Виняток становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Захист перед обертанням/направляюча	3 напрямно на плоских підшипниках
Робочий цикл	100%
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії 3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40 IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	700 Н
Максимальна сила подачі Fx	7000 Н
Еталонне значення корисного навантаження, горизонтальне	700 кг

Особливості	Значення
Орієнтовне значення корисного навантаження, вертикальне	700 кг
Маса переміщення при ході 0 м	1829 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	52 г
Основна вага при ході 0 мм	3163 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	87 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою Або аксесуари
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Алюмінієве лиття з покриттям
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал гайки шпинделя	Сталевий прокат
Матеріал шпинделя	Підшипникова сталь
Матеріал корпусу циліндра	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований