


**Роз'єм**  
**VABM-L1-18S-G38-5**  
Номер деталі: 574458

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                              | Значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                                   | 19 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальна кількість мість для псевдорозподільників     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Робочий тиск                                             | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дозвіл                                                   | Знак RCM<br>с UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                          | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Відповідність LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів          | Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Клас "чистої кімнати"                                    | Клас 5 згідно з ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку | 1.5 Н·м                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана    | 1.18 Н·м                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимальний момент дотягування, настіне кріплення       | 3 Н·м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вага продукту                                            | 439 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пневматичний порт 1                                      | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматичний порт 3                                      | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматичне з'єднання 5                                  | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Інформація про матеріали                                 | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Матеріал з'єднувальної планки                            | Кований алюмінієвий сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                             |