



# Електронний модуль VAVE-P17-TP-5YL1-P

Номер деталі: 8109876

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Захист від зворотної полярності                     | для робочої напруги                           |
| Додаткові функції                                   | Захисний контур                               |
| Діапазон робочої напруги постійного струму          | 12 В...24 В                                   |
| Вхідний опір, вхід уставки                          | 10 кОм                                        |
| Регульована вихідна напруга                         | 0 В...310 В                                   |
| Споживання електроенергії при напрузі 24 VDC        | 1.2 Вт                                        |
| Максимальний вихідний струм                         | 5 мА                                          |
| Номінальна робоча напруга постійного струму         | 12 В...24 В                                   |
| Вхідна напруга зовнішнього заданого значення        | 0 В...10 В                                    |
| Дозвіл                                              | Знак RCM                                      |
| Знак KC                                             | KC-EMV                                        |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)         | Згідно директиви EU EMC                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)           | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                      |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                |
| Ступінь захисту                                     | IP40                                          |
| Температура навколишнього середовища                | -10 °C...60 °C                                |
| Температура зберігання                              | -40 °C...80 °C                                |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                     |
| Максимальний момент затягування                     | 52.5 Н·см                                     |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю           | 13.5 мм                                       |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю              | 45 мм                                         |
| Вага продукту                                       | 35 г                                          |
| Електричне підключення 1, функція                   | Сторона польового пристрою                    |
| Електропідключення 1, проект                        | Прямокутний                                   |
| Електричне підключення 1, тип підключення           | Розетка                                       |
| Електропідключення 1, технологія підключення        | спеціальний код Festo                         |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил   | 3                                             |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 3                                             |
| Електричне підключення 1, тип кріплення             | Підключено                                    |
| Електричне підключення 2, функція                   | Сторона управління                            |

| Особливості                                          | Значення                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Електричне підключення 2, тип підключення            | кабель                                              |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                                               |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 4                                                   |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 4                                                   |
| Склад кабелю                                         | 4 x 0,25 мм <sup>2</sup>                            |
| Діаметр кабелю                                       | 4.5 мм                                              |
| Довжина кабелю                                       | 0.5 м                                               |
| Кінці проводів                                       | Накінецьник                                         |
| Під'єднання захисного заземлення                     | не в наявності                                      |
| Тип кріплення                                        | Пряме кріплення через наскрізний отвір з DIN-рейкою |
| Кольор корпусу                                       | Чорний                                              |
| Інформація про матеріали                             | Відповідно до RoHS                                  |
| Матеріал покриття                                    | РА                                                  |
| Матеріал корпусу                                     | РА                                                  |
| Матеріал оболонки кабелю                             | PVC                                                 |