


Пневмоциліндр з двома поршнями DGTZ-GF-25- -P-A

Номер деталі: 8116422

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Обмеження мінімального ходу (жорстке)	101 мм
Крок	101 мм...200 мм
Максимальний ліміт ходу (жорсткий)	200 мм
Регульований діапазон кінцевого положення/довжина	10 мм
Ø поршня	25 мм
Режим роботи привідного блоку	Напрямна
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання
Конструкція	Направляюча
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 бар...8 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.3 Н·м
Максимальне корисне навантаження в залежності від ходу на визначеній відстані xs	2.5 Н...7.2 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	454 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	590 Н
Рухома маса	391 г...569 г
Маса переміщення при ході 0 м	209 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	18 г
Вага продукту	1099 г...1623 г
Основна вага при ході 0 мм	563 г

Особливості	Значення
Додаткова вага на 10 мм ходу	53 г
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь