


# Паралелний захват DHPC-32-A-NO-S

Номер деталі: 8116887

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                 | Значення                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                                      | 32                                                                                                          |
| Хід на губку захвату                                                        | 11 мм                                                                                                       |
| Максимальна взаємозамінність                                                | 0.2 мм                                                                                                      |
| Максимальний кут захвату губок ax, ay                                       | 0 град.                                                                                                     |
| Максимальний люфт щелеп захвату Sz                                          | 0 мм                                                                                                        |
| Обертальна симетрія                                                         | 0.2 мм                                                                                                      |
| Точність повторюваності захвату                                             | 0.02 мм                                                                                                     |
| Кількість захватних губок                                                   | 2                                                                                                           |
| Тип приводу                                                                 | Пневматичний                                                                                                |
| Положення монтажу                                                           | Будь-який                                                                                                   |
| Режим роботи                                                                | Одиначної дії<br>відкритий                                                                                  |
| Функція захвату                                                             | Паралельний                                                                                                 |
| Утримання сили захоплення                                                   | При відкритті                                                                                               |
| Конструкція                                                                 | Напрямок під'єднання - збоку<br>важіль<br>Тип кріплення для пальця захвату<br>послідовність вимушеного руху |
| Напрямна                                                                    | Направляюча на кулькових підшипниках                                                                        |
| Визначення положення                                                        | Для безконтактних датчиків                                                                                  |
| Робочий тиск                                                                | 0.25 МПа...0.8 МПа<br>2.5 бар...8 бар<br>36.25 psi...116 psi                                                |
| Максимальна робоча частота захвату                                          | 1 Гц                                                                                                        |
| Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм) | 174 мс                                                                                                      |
| Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)                        | 76 мс                                                                                                       |
| Робоче середовище                                                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                      |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                 | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                             | 0 - відсутність корозійного напруження                                                                      |
| Відповідність LABS                                                          | VDMA24364-B2-L                                                                                              |
| Температура навколишнього середовища                                        | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Загальне зусилля затискання при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), закриття           | 415.2 Н                                                                                                     |

| Особливості                                                                               | Значення                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті | 207.6 Н                                                                                                                                                                             |
| Момент інерції                                                                            | 5.76 кг·см <sup>2</sup>                                                                                                                                                             |
| Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне                                         | 246.8 Н                                                                                                                                                                             |
| Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний                                     | 10.9 Н·м                                                                                                                                                                            |
| Максимальний статичний момент на губці захвату My                                         | 6.29 Н·м                                                                                                                                                                            |
| Максимальний статичний момент на губках захвату Mz                                        | 6.29 Н·м                                                                                                                                                                            |
| Вага продукту                                                                             | 831 г                                                                                                                                                                               |
| Тип кріплення                                                                             | Пряме кріплення через наскрізний отвір<br>Безпосереднє різьбове кріплення<br>На монтажній рамі<br>з наскрізним отвором і штифтом<br>з внутрішньою різьбою і штифтом<br>за бажанням: |
| Пневматичне з'єднання                                                                     | M5                                                                                                                                                                                  |
| Інформація про матеріали                                                                  | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                  |
| Матеріал корпусу                                                                          | Анодований алюміній                                                                                                                                                                 |
| Матеріал захватних губок                                                                  | Високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                                                     |