

# Амортизатор DYE-F-G8-M12-Y1-F1A

Номер деталі: 8132355

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                     | M12                                                                                                                                                                                                           |
| Крок                                       | 1.2 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Демпфування                                | Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевго упору                                                                                                                        |
| Положення монтажу                          | Будь-який                                                                                                                                                                                                     |
| Визначення положення                       | без                                                                                                                                                                                                           |
| Варіанти                                   | Не використовуються метали з міддю, цинком або нікелем в якості основного компонента Виняток становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Максимальна швидкість удару                | 0.8 м/с                                                                                                                                                                                                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)            | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                                                                                                    |
| Відповідність LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                |
| Температура навколишнього середовища       | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                |
| Довжина амортизації                        | 1.2 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальний момент дотягування            | 5 Н·м                                                                                                                                                                                                         |
| Максимальне споживання енергії на один хід | 0.35 Дж                                                                                                                                                                                                       |
| Вага продукту                              | 72.5 г                                                                                                                                                                                                        |
| Тип кріплення                              | 3 різьбовою втулкою                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                            |
| Матеріальні ущільнення                     | NBR                                                                                                                                                                                                           |
| Матеріал корпусу                           | Високолегована сталь                                                                                                                                                                                          |