


Редуктор EMGA-80-A-G20-80P

Номер деталі: 8141746

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	80 мм
Розмір фланця двигуна	80 мм
Торсіонний люфт	0.25 град.
Тип шестерні	Кутовий редуктор
Передаточне число	20:1
Максимальна швидкість приводу	7000 об/хв
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	120 Н·м
Момент інерції маси, редуктор	1.013 кг·см ²
Максимальний вихідний крутний момент	192 Н·м
Максимальна ефективність	93 %
Жорсткість на скручування	5.1 Н·м/arcmin
Вага продукту	5000 г
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	80G
Інтерфейс зубчастого приводу	80P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS