

# З'єднувальна лінія NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

Номер деталі: 577376

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| На підставі норм                                     | DIN 47100                          |
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки               |
| Частота підключення                                  | 50                                 |
| Вага продукту                                        | 500 г                              |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою         |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                        |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                            |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Кутовий                            |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Sub-D                              |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 44                                 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 36                                 |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | 2х гвинт 4-40 UNC<br>з ущільненням |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                 |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | кабель                             |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | відкритий кінець                   |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 36                                 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...30 В                         |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 0.86 А                             |
| Під'єднання захисного заземлення                     | не в наявності                     |
| Довжина кабелю                                       | 2.5 м                              |
| Властивості кабелю                                   | Стандарт                           |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю            | 39 мм                              |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 115 мм                             |
| Діаметр кабелю                                       | 9.6 мм                             |
| Допуск діаметра кабелю                               | ± 0,2 мм                           |
| Склад кабелю                                         | 36 x 0,25 мм <sup>2</sup>          |
| Номінальний переріз провідника                       | 0.25 мм <sup>2</sup>               |
| Ступінь захисту                                      | IP65<br>IP67<br>IP69K              |
| Примітка щодо ступеня захисту                        | в змонтованому стані               |

| Особливості                                            | Значення                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Особливі властивості                                   | Зручний для очищення                     |
| Температура навколишнього середовища                   | -5 °C...60 °C                            |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...60 °C                            |
| Температура зберігання                                 | -20 °C...40 °C                           |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                       |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 3 - сильний опір корозії                 |
| Матеріал оболонки кабелю                               | PVC                                      |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сірий                                    |
| Матеріал корпусу                                       | РА-посилений                             |
| Кольор корпусу                                         | Сірий                                    |
| Матеріал гвинтів                                       | нержавіюча сталь                         |
| Матеріальні ущільнення                                 | EPDM                                     |
| Матеріал штекерних контактів                           | Позолочена бронза                        |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PVC                                      |