

Паралельний захват HERP-42-56-ES-B

Номер деталі: 8146657

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	42
Повний хід	56 мм
Хід на губку захвату	28 мм
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.35 мм
Точність повторюваності захвату	0.02 мм
Кількість захватних губок	2
Тип приводу	Електричний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи контролера	операція інтерполяції по Fieldbus
Функція захвату	Паралельний
Конструкція	Зубчастий ремінь електричний захват 3 гальмівним механізмом Кулькогвинтова передача
Напрямна	Роликова прямна
Визначення положення	Енкодер двигуна
Підтримка в конфігурації	Файл ESI
Варіанти	Не використовуються метали з міддю, цинком або нікелем в якості основного компонента Виняток становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Давач положення ротора	Енкодер абсолютний однооборотний
Принцип вимірювання давачем положення ротора	магнітний
Індикатор готовності	LED
Швидкість позиціонування захвату	50 мм/с
Прискорення позиціонування захвату	1 м/с ²
Швидкість захоплення захвату	3 мм/с
Кількість MAC-адрес	4
Максимальне споживання електроенергії	4000 мА
Максимальне споживання струму навантаження	3 А
Логіка споживання максимального струму	1 А
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Номінальна напруга, живлення логіки постійного струму	24 В

Особливості	Значення
Номинальна напруга живлення DC	24 В
Номинальний струм, двигун	5 А
Дозволений діапазон навантажувального струму	± 10 %
Допустимий діапазон напруги логіки	± 10 %
Знак КС	КС-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Відносна вологість	0 - 95 % Не конденсується
Рівень шуму	60 дБ(А)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
загальна сила захоплення	680 Н
Діапазон сили захоплення на одну губку захвату	340 Н
Момент інерції	85 кг·см ²
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	1100 Н
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний	13.9 Н·м
Максимальний статичний момент на губці захвату My	38.5 Н·м
Максимальний статичний момент на губках захвату Mz	13.9 Н·м
Номинальне навантаження	3 кг
Номинальний крутний момент	0.185 Н·м
Інтервал повторного змащування напрямних елементів	1 Млн ЦП
Вага продукту	2600 г
Профіль комунікації	CiA402 EoE (Ethernet через EtherCAT) FoE (файл через EtherCAT)
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	M12x1, D-кодування згідно EN 61076-2-101
Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів	4
Інтерфейс Fieldbus, протокол	EtherCAT
Електричне підключення	2x M12
З'єднання Fieldbus	EtherCAT
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою та центруючою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюміній
Матеріал захватних губок	Сталь