

Пропорційний регулятор тиску VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1

Номер деталі: 8153673

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Тип контролю	прямий
Тип скидання	Пружина механічна
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Спосіб ущільнення	М'який
Повний витік	1 л/год
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура середовища	5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Розміри Ш x Д x В	18 мм x 60,5 мм x 85 мм
Пневматичний порт 1	QS-4
Пневматичне з'єднання 2	QS-4
Пневматичний порт 3	QS-4
Матеріальні ущільнення	NBR
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів за бажанням:
Тиск на вході 1	0 МПа...0.1 МПа 0 бар...1 бар 0 psi...14.5 psi
Вихідний тиск 2	0.1 кПа...20 кПа 0.001 бар...0.2 бар 0.0145 psi...2.9 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	5 л/хв
Стандартна номінальна витрата 2-3	4 л/хв
Лінійність	0.8 %FS
Відтворюваність	0.4 %FS
Гістерезис	0.5 %FS
Температурний коефіцієнт	0.05 %/K
Загальна точність	0,8 %FS
Вага продукту	70 г

Особливості	Значення
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Ступінь захисту	IP65
Дозвіл	Знак RCM
Знак KC	KC-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Діапазон робочої напруги постійного струму	19 В...29 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Залишкова пульсація	10 %
Задане значення	0 - 5 V
Діапазон аналогового вихідного сигналу	1 - 5 V
Точність аналогового виходу в $\pm$ %FS	2 %FS
Максимальне споживання електроенергії	1 Вт
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Захист від короткого замикання	Для всіх електричних підключень
Інструкція з техніки безпеки	Позиція безпеки VEAA/VEAB: Якщо електричне з'єднання втрачено, вихідний тиск залишається нерегульованим і може підвищуватися або падати - клапан заблокований.
Тип дисплея	LED
Електричне підключення	4-pin M8x1 Роз'єм згідно EN 60947-5-2
Матеріал корпусу	РА-посилений