

Кроковий двигун EMMT-ST-42-L-RB

Номер деталі: 8156170

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-15 °C...40 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	до 80°C зі зниженням на -2%/°C
Максимальна висота	4000 м
Примітка щодо максимальної висоти монтажу	тільки від 1.000 м зі зниженням номінальних характеристик -1,0% на 100 м
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 90 % Не конденсується
Відповідає стандарту	IEC 60034
Клас термічний згідно EN 60034-1	B
Максимальна температура намотування	130 °C
Клас рейтингу відповідно до EN 60034-1	S1
Конструкція двигуна згідно EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	IP40 для валу двигуна без радіального ущільнення вала IP65 для корпусу двигуна, з технологією підключення
Код інтерфейсу Motor Out	42A
Електричне підключення 1, тип підключення	гібридний роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M17x0,75
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	12
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Орган сертифікації	UL E342973
Номінальна робоча напруга постійного струму	48 В
кількість пар полюсів	50
Утримуючий момент двигуна	630 Н·м
Піковий обертовий момент	630 Н·м
Макс. швидкість обертання	3200 об/хв
Максимальна механічна швидкість обертання	9000 об/хв
Кут кроку на повному кроці	1.8 град.
Допуск кута кроку	±5 %
Безперервний струм зупинки	3700 А
Номінальний струм, двигун	3400 А
Піковий струм	4 А
Постійна двигуна	162 Н·м/А
Постійна напруга, фаза	10600 мВ·хв
Фаза опору обмотки	600 Ом
Індуктивність обмотки фази на окрему фазу (незв'язана))	800 мГн
Поздовжня індуктивність обмотки Ld (фаза)	1450 мГн
Індуктивність шунта обмотки Lq (фаза)	800 мГн
Електрична стала часу	1300 мс
Теплова постійна часу	16 хв
Термічний опір	2 К/Вт
Вимірjuвальний фланець	200 x 200 x 15 мм, сталь
Загальний вихідний момент інерції	0.088 кг·см ²
Вага продукту	770 г
Допустиме осьове навантаження на вал	10 Н
Допустиме радіальне навантаження на вал	28 Н
Утримуючий момент гальма	630 Н·м
Робоча напруга DC , гальмо	24 В
Споживання електроенергії через гальмо	340 А
Споживана потужність гальм	8200 Вт
Опір котушки гальма	70900 Ом
Індуктивність котушки гальмівної	146 мГн
Час відпускання гальма	28 мс
Час спрацювання гальма	41 мс
Затримка реакції гальма DC	8 мс
Максимальна швидкість обертання без навантаження, гальмо	9000 об/хв
Максимально. Робота тертя за один процес гальмування	1500 Дж
Кількість аварійних зупинок на годину	1
Момент інерції маси, гальмо	0.006 кг·см ²
Цикли перемикаання, гальмо утримання	10 million idle actuations (без тертя!)