

Дросель VFOH-LE-A-G18-Q6

Номер деталі: 578798

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання вихлопу
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Спосіб приведення в дію	Вручну
Регулювальний елемент	Зовнішній шестикутник
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	255 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	111 л/хв...280 л/хв
Температура навколишнього середовища	0 °C...150 °C
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.2 бар...10 бар
Нормальний потік у напрямку дросельної заслінки 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	370 л/хв
Нормальний потік у зворотному напрямку 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	330 л/хв...390 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-10 °C...150 °C
Температура середовища	0 °C...150 °C
Номінальний момент дотягування	3 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	23 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал порожнистого гвинта	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал звільняючого кільця	Нікельована латунь

Особливості	Значення
Матеріал гвинта для регулювання	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал поворотного з'єднання	Латунь Нікельований