


# Напрямний блок EAGF-P2-KF-45-150

Номер деталі: 8158125

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Розмір                                           | 45                                     |
| Крок                                             | 150 мм                                 |
| Люфт на поверненні                               | 0 мкм                                  |
| Положення монтажу                                | Будь-який                              |
| Напрямна                                         | Точна напрямна                         |
| Конструкція                                      | Направляюча                            |
| Максимальне прискорення                          | 25 м/с <sup>2</sup>                    |
| Максимальна швидкість                            | 1 м/с                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS                               | VDMA 24364 Зона III                    |
| Ступінь захисту                                  | IP40                                   |
| Температура навколишнього середовища             | 0 °C...60 °C                           |
| Максимальна сила F <sub>y</sub>                  | 320 Н                                  |
| Максимальна статична сила F <sub>y</sub>         | 415 Н                                  |
| Максимальна сила F <sub>z</sub>                  | 320 Н                                  |
| Максимальна сила F <sub>z</sub> статична         | 415 Н                                  |
| Максимальний момент M <sub>x</sub>               | 15 Н·м                                 |
| Максимальний момент M <sub>x</sub> статичний     | 19 Н·м                                 |
| Max. Moment M <sub>y</sub>                       | 10 Н·м                                 |
| Максимальний момент M <sub>y</sub> , статичний   | 12 Н·м                                 |
| Максимальний момент M <sub>z</sub>               | 10 Н·м                                 |
| Максимальний статичний момент M <sub>z</sub>     | 12 Н·м                                 |
| Сила переміщення                                 | 2 Н                                    |
| Маса переміщення при ході 0 мм                   | 342 г                                  |
| Основна вага при ході 0 мм                       | 1037 г                                 |
| Додаткова вага на 10 мм ходу                     | 12.3 г                                 |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу             | 12.3 г                                 |
| Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм            | 25 мм                                  |
| Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу | 4.3 мм                                 |
| Тип кріплення                                    | 3 внутрішньою різьбою                  |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                     |

| Особливості                 | Значення                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Матеріал елемента напрямної | Загартована сталь<br>Тверде хромоване покриття |
| Матеріал корпусу            | Кований алюмінієвий сплав<br>Анодований        |
| Матеріал плити напрямних    | Кований алюмінієвий сплав<br>Анодований        |