


Дросель
GRA-1/4-B
Номер деталі: 6509

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/4
Регулювальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором за бажанням:
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	420 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	780 л/хв
Робочий тиск	0.01 МПа...1 МПа 0.1 бар...10 бар 1.45 psi...145 psi
Температура навколишнього середовища	-20 °C...75 °C
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...75 °C
Температура середовища	-20 °C...75 °C
Вага продукту	180 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь