


Реле тиску PE-PK-4-SW

Номер деталі: 7471

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 60947-5-1
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	Пневматичний/електричний перетворювач тиску
Робочий тиск	0 МПа...0.025 МПа 0 бар...0.25 бар
Максимальний тиск перевантаження	8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Комутаційний вихід	На основі контактів
Функція перемикаччя	Поріг з фіксованим гістерезисом
Функція комутаційного елемента	чейнджер
Макс .кількість точок включення	0.25 бар
Точка вимкнення хв.	0.07 бар
Максимальна частота перемикаччя	1 Гц
Мінімальний струм навантаження	100 мА
Діапазон робочої напруги змінного струму	12 В...250 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...250 В
Категорія використання для індуктивного навантаження	AC-14 DC-13
Категорія використання омичного навантаження	AC-12 DC-12
Електричне підключення	3 під'єднувальні жили
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Довжина кабелю	0.5 м
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Тип кріплення	на монтажній рамі 1п з наскрізним отвором за бажанням:
Положення монтажу	Будь-який

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання	РК-4
Вага продукту	40 г
Матеріал корпусу	РА-посилений РОМ Сталь VMQ (силікон)
Матеріал контакту перемикача	Срібло
Матеріал електричного підключення	луджений
Матеріал мембрана	Хлоропреновий каучук
Параметри налаштування	Встановлений на постійній основі
Ступінь захисту	IP67
Напруга ізоляції	2 кВ
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь забруднення	3