


# Амортизатор DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Номер деталі: 8161532

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення                   |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Розмір                                     | 20                         |
| Крок                                       | 16 мм                      |
| Демпфування                                | Саморегуюче                |
| Положення монтажу                          | Будь-який                  |
| Визначення положення                       | без                        |
| Максимальна швидкість удару                | 1 м/с                      |
| Час скидання при кімнатній температурі     | 0.3 с                      |
| Режим роботи                               | Штовхання<br>Одиної дії    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)            | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                         | VDMA24364-B2-L             |
| Температура навколишнього середовища       | 0 °C...60 °C               |
| Довжина амортизації                        | 16 мм                      |
| Максимальна сила удару                     | 3000 Н                     |
| Максимальне споживання енергії на один хід | 50 Дж                      |
| Максимальне споживання енергії на годину   | 92000 Дж                   |
| Максимальна залишкова енергія              | 0.32 Дж                    |
| Сила скидання                              | 75 Н                       |
| Мінімальне зусилля введення                | 260 Н                      |
| Вага продукту                              | 385 г                      |
| Тип кріплення                              | 3 контргайкою              |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS         |
| Матеріальні ущільнення                     | NBR                        |
| Матеріал корпусу                           | Оцинкована сталь           |
| Матеріал штока поршня                      | Високолегована сталь       |
| Матеріал гайи                              | Оцинкована сталь           |