

Фланець
DARF-Q13-16-1
Номер деталі: 8163622

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Адаптер для поворотного приводу
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Виятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Клас 9 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний згинальний момент	4 Н·м
Максимальне статичне осьове навантаження	140 Н
Вага продукту	52 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і центруючою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фланця	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал корпусу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	сталь з покриттям