


Блок керування SEPE-H8GB-128GB-C1

Номер деталі: 8165400

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	69 мм x 174 мм x 222 мм
Тип кріплення	міцно закручений
Вага продукту	1.8 кг
Положення монтажу	Бажано вертикально
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Зверніть увагу на температуру навколишнього середовища відповідно до IEC 61131-2:2017
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Номінальна корисна висота	<= 2000 м над рівнем моря (> 79,5 kPa)
Максимальна висота	3000 м
Примітка щодо максимальної висоти монтажу	3000 70 < m ASL (> kPa)
Ступінь захисту	IP20
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Стійкість до вібрації	Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Захист від прямого і непрямого контакту	PELV
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском PC високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	Нікельована сталь
Налаштування IP-адреси	DHCP статично через веб-сервер

Особливості	Значення
Інтерфейс Fieldbus, протокол	EtherCAT
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	RJ45
Інтерфейс Fieldbus, швидкість передачі	100 Mbps
Інтерфейс Ethernet, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Ethernet, протокол	TCP/IP
Інтерфейс Ethernet, функція	хмарне підключення Мережі
Інтерфейс Ethernet, технологія підключення	RJ45
Інтерфейс Ethernet, кількість контактів/проводів	8
Ethernet, швидкість передачі даних	1 Гбіт/с
Інтерфейс Ethernet, швидкість передачі	10 Мбіт/с 100 Mbps 1000 Мбіт/с 1 Гбіт/с
Додаткові функції	256 I/Os CODESYS V3 OPC-UA, MQTT Ліцензії включені: Festo AX Controls CODESYS PLC Basic
Дані CPU	8 Гб оперативної пам'яті Двоядерний процесор 2,2 ГГц
Носій даних	128 SSD Гб
Діапазон робочої напруги постійного струму	20.4 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Максимальне живлення	4 А
Усунення несправності мережі	10 мс
Захист від зворотної полярності	Так
Час буферізації , годинник реального часу	520 Тиж.
Маркер	128 кВ даних, що зберігаються Концепція змінної CODESYS