

Муфта самовирівнююча для штока DARP-M10P-F

Номер деталі: 8170119

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M10x1,25
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Метали з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 1% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді за масою, не допускаються до використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 5% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді, цинку або нікелю за масою, не допускаються до використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	236 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вкладки	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал сферичної шайби	Зміцнена сталь
Матеріал сферичної цапфи	Зміцнена сталь
Матеріал гайи	Високолегована нержавіюча сталь