


Клапан плавного пуску/швидкого вихлопу MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7

Номер деталі: 8172785

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	6
Ширина	62 мм
Функція безпеки	Вихлопний отвір Уникнення несподіваного запуску (вентилювання)
Рівень продуктивності (PL)	Вихлоп / Категорія 1, Рівень Продуктивності с Уникнення несподіваного запуску (вентиляція) / категорія 1, рівень ефективності с
Примітка щодо процедури примусової перевірки	Частота перемикачів не менше 1 на день
Конструкція	поршневий золотник
Перекриття	Позитивне перекриття
Спосіб приведення в дію	електричний
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Допоміжне ручне керування	На пілотному електромагнітному клапані: без фіксації, з фіксацією на клапані плавного пуску і вихлопному клапані: з фіксацією, самоповоротне
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний Функція плавного пуску
Робочий тиск	0.3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар
манометр	Давач тиску з дисплеєм перемикачів
Значення C	23.2 л/с-бар
b значення	0.4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	5700 л/хв
Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi)	7600 л/хв
Час відключення	65 мс
Час увімкнення	370 мс
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 1,8 W

Особливості	Значення
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 3 розеткою
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC відповідно до Директиви ЄС про машини Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Згідно з правилами Великобританії для машин Відповідно до правил RoHS Великобританії
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	1006 г
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичний порт 3	G3/4
Електричне підключення	2-pin Форма C Роз'єм Відповідно до EN 175301-803
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь