


# Електроциліндр ESBF-BS-32-100-10P

Номер деталі: 8022565

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	100 мм
Розмір	32
Крок	100 мм
Різьба штока	M10x1,25
Люфт на поверненні	40 мкм
діаметр шпинделя	12 мм
Крок шпинделя	10 мм/об
Максимальний кут повороту штока поршня +/-	0.25 град.
На підставі норм	ISO15552
Положення монтажу	Будь-який
Закінчення штока поршня	Зовнішня різьба
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Конструкція	Електроциліндр з кульковом гвинтом
Тип гвинта	Кльогвинтова передача
Захист перед обертанням/направляюча	3 напрямною на плоских підшипниках
Максимальне прискорення	15 м/с <sup>2</sup>
Макс. швидкість обертання	6600 об/хв
Максимальна швидкість	1.11 м/с
Точність повторюваності	±0,01 мм
Робочий цикл	100%
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний крутний момент приводу	2 Н·м
Максимальне радіальне зусилля на валу приводу	115 Н
Максимальна сила подачі Fx	1000 Н

Особливості	Значення
Обертний момент приводу на холостому ході	0.1 Н·м
Еталонне значення корисного навантаження, горизонтальне	100 кг
Орієнтовне значення корисного навантаження, вертикальне	100 кг
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.1386 кг·см <sup>2</sup>
Момент інерції маси JL на кг корисного вантажу	0.0253 кг·см <sup>2</sup>
Момент інерції маси JO	0.0361 кг·см <sup>2</sup>
Міжсервісний інтервал	Довічне змащування
Маса переміщення при ході 0 м	281 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	9 г
Основна вага при ході 0 мм	781 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	33 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою Або аксесуари
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D32
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал гайки шпинделя	Сталевий прокат
Матеріал шпинделя	Підшипникова сталь
Матеріал корпусу циліндра	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований