


# З'єднувальний кабель NEBM-L15G24-ES-3-LE24

Номер деталі: 8178802

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                            | Значення                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Маркування кабелю                                      | Без тримача позначки                                        |
| Вага продукту                                          | 210 г                                                       |
| Електричне підключення 1, функція                      | Сторона польового пристрою                                  |
| Електричне підключення 1, тип підключення              | 4x розетка                                                  |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка             | Пряма                                                       |
| Електропідключення 1, технологія підключення           | Схема підключення L15                                       |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил      | 24                                                          |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили    | 24                                                          |
| Електричне підключення 2, функція                      | Сторона управління                                          |
| Електричне підключення 2, тип підключення              | 4x кабелі                                                   |
| Електричне підключення 2, технологія підключення       | відкритий кінець                                            |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів   | 24                                                          |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи     | 24                                                          |
| Номінальна робоча напруга постійного струму            | 24 В                                                        |
| Екранування                                            | Так                                                         |
| Довжина кабелю                                         | 3 м                                                         |
| Властивості кабелю                                     | підходить для енергетичних ланцюгів                         |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю              | 23.1 мм                                                     |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 33 мм                                                       |
| Діаметр кабелю                                         | 3.3 мм...4.6 мм                                             |
| Склад кабелю                                           | 2 x 4 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 2 x 8 x 0,08 мм <sup>2</sup> |
| Номінальний переріз провідника                         | 0.08 мм <sup>2</sup> ...0.25 мм <sup>2</sup>                |
| Кінці проводів                                         | Накінечник                                                  |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...70 °C                                              |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...70 °C                                               |
| Температура зберігання                                 | -40 °C...70 °C                                              |
| Відносна вологість                                     | 0 - 100 %                                                   |
| Номінальна корисна висота                              | <= 2000 м над рівнем моря                                   |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                                    |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC               |
| Знак KC                                                | KC-EMV                                                      |

| Особливості              | Значення            |
|--------------------------|---------------------|
| Відповідність LABS       | VDMA 24364 Зона III |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал оболонки кабелю | PUR                 |