



Кабель двигуна NEBM-L10G14-EH-2.5-Q7N-LE12

Номер деталі: 8181666

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61984
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Вага продукту	400 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	гібридна розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення L10
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	14
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	13
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксатор
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	12
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	12
Електропідключення 2, тип кріплення	Підключено
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...48 В
Струмове навантаження при 40 °C	11.7 А
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Екранування	Так
Довжина кабелю	2.5 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	42 мм
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	78.75 мм
Діаметр кабелю	10.5 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,3 мм
Склад кабелю	4 x 0,75 мм ² + 2 x 0,5 мм ² + 6 x 0,15 мм ²

Особливості	Значення
Номинальний переріз провідника	0.15 мм ² 0.5 мм ² 0.75 мм ²
Кінці проводів	Накінецьник
Ступінь захисту	IP20
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-25 °C...80 °C
Категорія перенапруги	I
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS Без галогенів
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал ізоляційного рукава	PP